

## OIL-1 石油产品颜色测量仪

支持 ASTM 颜色系统, Saybolt 颜色系统, APHA 颜色系统

- ◆ 显示数据界面可以英/日文切换
- ◆ 一机可以测量 3 种不同的颜色数据
- ◆ RS-232 接口将数据传输至计算机 (选配)
- ◆ AC(交流电源)/DC(直流电池)两种电源支持
- ◆ 携带方便适用于各类场所测定



## 技术参数

测量项目	ASTM 颜色、Saybolt 颜色、APHA 颜色	
光源	LED 光源	
检测器	硅光二极管 (紫外光区域高灵敏度型)	
测量范围	Saybolt	-15~+35
	ASTM	0.0~8.0
	APHA(Pt-Co)	No. 1~No. 500
样品量	Saybolt 方式: 16ml    ASTM 及 APHA 方式: 6ml	
显示屏幕	液晶显示屏, 分辨率: 128 x 64	
数据接口	RS-232C	
数据存储	可存储数据 100 个并可向计算机传输	
比色杯材质	合成玻璃 (耐热、耐腐蚀), 带盖	
打印机	热敏打印方式, 16 字/行	
操作环境	温度: 5~40°C, 湿度: 85%RH 以下	
打印纸宽度	35mm	
电源	Ni Cd 电池 (充电时间: 90min) 及 AC 电源	
外形尺寸	W210mm x D105mm x H70mm	
重量	660g (含电池)	
标准配置	50mm、20mm 比色池, 各一个; 30ml 样品池, 一个; 打印纸, 一卷; AC 变压器: 一个; 铝制仪器箱, 一个	
选配件	色度管理软件 (Windows 兼容), RS-232C 连接电缆等	

## 吉诺思愿与所有同仁们携手并进, 开创未来!

<b>北京总公司</b> 北京市海淀区花园路 6 号, 北京应物会议中心 B 座 131 室 电话: (010) 82034498, 82034497 传真: (010) 82034493 邮政编码: 100088 电子信箱: info@geno-tech.com.cn	<b>上海分公司</b> 上海市北京西路 1399 号 建京大厦 17 层 A2 室 电话: (021) 62890847, 62891803 传真: (021) 62477927 邮政编码: 210040 电子信箱: shanghai@geno-tech.com.cn	<b>广州分公司</b> 广东省广州市环市中路 276 号 国龙大厦裕兴阁 9 楼 H 座 电话: (020) 83229830, 83229831 传真: (020) 83229831 邮政编码: 510060 电子信箱: guangzhou@geno-tech.com.cn	<b>成都办事处</b> 四川省成都市盐道街 6 号 成都美华大厦 16-19 室 电话: (028) 86726918, 86726928, 传真: (028) 86726968 邮政编码: 610016 电子信箱: chengdu@geno-tech.com.cn
---	---	---	--

免费咨询电话: 800-810-0977

公司网站: <http://www.geno-tech.com.cn>更多精彩仪器尽在 [www.geno-tech.com.cn](http://www.geno-tech.com.cn)